

**Garant****Inhaak-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990201 2000
GTIN	4062406113599
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

**Kleur:**

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

**Opmerking:**

- **De maatvoering van de 500 mm diepe stellingen is compatibel met die van de GridLine kasten. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.**
- **Losse onderdelen en accessoires voor de legbord-inhaakstellingen vindt u ook in onze eShop onder nr. 990271 – 990370.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

**Technische beschrijving**

Aantal legborden	4
Legbord diepte	400 mm
Maximale veldbelasting	900 kg
Legbord breedte	946 mm
Stellingdiepte	400 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Opbouwmaat basisstelling breedte	1000 mm
Legbord bevestigingstype	Traverse
Aantal profielframes	2
Stellinghoogte	2000 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Legbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stelling diepte 400 mm

990320 400