

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager microschurend (SiC) korrel 120, Borstel-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574475 6
GTIN	4017359195031
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.

Sterke siliciumcarbide-borstel (SiC) in korrel 120 en 320, borstelhaar-Ø 0,60 mm, totale lengte 125 mm.

Toepassing:

schuurnylonborstels werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen. Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een **gelijkmatige schurende werking** gegarandeerd. Voor het **afbramen** van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het **reinigen** en **polijsten** van sproeiers en kleine hydraulische boringen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	6 mm
Werklengte L ₃	65 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Producttype	Buizenrager