

Garant**Hoekverbinding met 1 hoekstijl, Diepte 500 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990246 2000
GTIN	4062406114190
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele hoeksteun van rechthoekige stijlen (50 × 25 × 1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken/legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Levering:

Hoekstijl, hoeklegborden (aantal zie betreffende maat). 1 St. hoekstijl, 4 st. hoeklegborden.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

De hoekverbinding kan alleen in combinatie met 2 basisstellingen nr. 990201 of nr. 990211 worden opgebouwd.

Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Legbord diepte	975 mm
Legbord diepte (maat B)	972 mm

Geschikt voor stellingaansluiting diepte	500 mm
Legbord breedte	975 mm
Aantal legborden	4
Stelling heeft aansluitstellingen nodig voor opbouw	ja
Legbord voorzijde (maat A)	636 mm
Hoekopstelling als aparte unit	nee
Stellinghoogte	2000 mm
Maximale veldbelasting	900 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Hoekverbinding

Accessoires

Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stellingaansluiting diepte 500 mm

990370 500