

Garant**Hoekverbinding met 1 hoekstijl, Diepte 500 mm, Hoogte: 2400mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 990246 2400 |
| GTIN | 4062406114206 |
| Artikelklasse | 911 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele hoeksteun van rechthoekige stijlen (50 × 25 × 1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken/legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Levering:

Hoekstijl, hoeklegborden (aantal zie betreffende maat). 1 St. hoekstijl, 5 st. hoeklegborden.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

De hoekverbinding kan alleen in combinatie met 2 basisstellingen nr. 990201 of nr. 990211 worden opgebouwd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|---------|
| Stellinghoogte | 2400 mm |
| Maximale veldbelasting | 900 kg |
| Aantal legborden | 5 |

| | |
|---|--|
| Legbord diepte | 975 mm |
| Legbord breedte | 975 mm |
| Legbord voorzijde (maat A) | 636 mm |
| Geschikt voor stellingaansluiting diepte | 500 mm |
| Stelling heeft aansluitstellingen nodig voor opbouw | ja |
| Hoekopstelling als aparte unit | nee |
| Klantmontage | ja |
| Legbord diepte (maat B) | 972 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg |
| Legbord dikte | 38 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | Diepte 500 mm |
| Producttype | Hoekverbinding |

Accessoires

Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stellingaansluiting diepte 500 mm

990370 500