

Garant**Hoekverbinding met 1 hoekstijl, Diepte 400 mm, Hoogte: 2400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990241 2400
GTIN	4062406114152
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele hoeksteun van rechthoekige stijlen (50 × 25 × 1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken/legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Levering:

Hoekstijl, hoeklegborden (aantal zie betreffende maat). 1 St. hoekstijl, 5 st. hoeklegborden.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

De hoekverbinding kan alleen in combinatie met 2 basisstellingen nr. 990201 of nr. 990211 worden opgebouwd.

Technische beschrijving

Stellinghoogte	2400 mm
Legbord diepte	975 mm
Legbord breedte	975 mm

Aantal legborden	5
Legbord diepte (maat B)	900 mm
Hoekopstelling als aparte unit	nee
Maximale veldbelasting	900 kg
Geschikt voor stellingaansluiting diepte	400 mm
Legbord voorzijde (maat A)	777 mm
Klantmontage	ja
Stelling heeft aansluitstellingen nodig voor opbouw	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Hoekverbinding

Accessoires

Hoeklegbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stellingaansluiting diepte 400 mm

990370 400