

Garant**Inhaak-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990216 1000
GTIN	4062406114275
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden van verzinkte plaat.

Kleur:

Staanderframe antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016.

Opmerking:

- **De maatvoering van de 500 mm diepe stellingen is compatibel met die van de GridLine kasten. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.**
- **Losse onderdelen en accessoires voor de legbord-inhaakstellingen vindt u ook in onze eShop onder nr. 990271 – 990370.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Stellingdiepte	500 mm
Stellinghoogte	1000 mm
Legbord diepte	500 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Legbord bevestigingstype	Traverse
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	975 mm
Aantal legborden	3
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Maximale veldbelasting	900 kg
Legbord breedte	946 mm
Aantal profielframes	1
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Legbord, verzinkt, met paar draagbalken Geschikt voor stelling diepte 500 mm

990320 500