

**Garant****ZeroClamp basisplaat, Type: 21521****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360012 21521
GTIN	4045197722706
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle boringen voor T-groefafstanden van **63, 100, 125 mm**.

Centrumboring  $\varnothing$  25 H7 voor opname van een centreerset. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

**Toepassing:**

Voor verticale/horizontale machines.

**Materiaal:**

**Basisplaat** van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.

Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

**Accessoires:**

Spanpennen nr. 360025.

Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

**Opmerking:**

Basisplaten met spanschijf- $\varnothing$  138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.

## Technische beschrijving

Breedte B	396 mm
Hoogte H	54 mm
Steekmaat S	200 mm
Aantal spanschijven	4
Spanschijf-Ø	138 mm
Type	21521
Lengte A	396 mm
Serie	ZeroClamp
Producttype	Basisplaat

## Accessoires

ZeroClamp aansluitblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat Type 24311	360013 24311
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp aansluitblok Type 12808	360017 12808

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138

360025 25M10/138