

Garant**Staanderframe met staalplaatbekleding, Diepte 400 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990291 2000
GTIN	4062406114466
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden. De staalplaatbekleding met gaten voorkomt dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990201 – 990216, te gebruiken als tussenframe of als eindframe.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Geschikt voor stelling hoogte	2000 mm
Hoogte	2000 mm
Legbord aanpassing	1-zijdig
geschikt voor legbord-inhaakstelling	ja

Inbouw als tussenwand mogelijk	ja
Geschikt voor stelling diepte	400 mm
Breedte	400 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Staanderframe

Accessoires

Hoeken, 2-delige set, voor vloerbevestiging	990399
Onderlegplaten voor compensatieSet 10-delig	990398