

**Garant****Staanderframe met staalplaatbekleding, Diepte 400 mm, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990291 800
GTIN	4062406114404
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden. De staalplaatbekleding met gaten voorkomt dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen.

**Toepassing:**

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990201 – 990216, te gebruiken als tussenframe of als eindframe.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Legbord aanpassing	1-zijdig
Hoogte	800 mm
Klantmontage	ja
Inbouw als tussenwand mogelijk	ja
Breedte	400 mm

geschikt voor legbord-inhaakstelling	ja
Geschikt voor stelling diepte	400 mm
Stellinghoogte	800 mm
Geschikt voor stelling hoogte	800 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Staanderframe

---

## Accessoires

Hoeken, 2-delige set, voor vloerbevestiging	990399
Onderlegplaten voor compensatieSet 10-delig	990398