

Garant**Staanderframe met plaatstalen bekleding, Diepte 500 mm, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990296 800
GTIN	4062406114428
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden. De staalplaatbekleding met gaten voorkomt dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990201 – 990216, te gebruiken als tussenframe of als eindframe.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Geschikt voor stelling diepte	500 mm
geschikt voor legbord-inhaakstelling	ja
Geschikt voor stelling hoogte	800 mm
Legbord aanpassing	1-zijdig

Klantmontage	ja
Hoogte	800 mm
Stellinghoogte	800 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk	ja
Toepassingsgebied	Legbordstelling
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Staanderframe

Accessoires

Onderlegplaten voor compensatieSet 10-delig	990398
Hoeken, 2-delige set, voor vloerbevestiging	990399