

Garant**ER-spantanghouder ultrakort, BT 50, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302876 32
GTIN	4062406114527
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. **Ultrakorte uitvoering met precisiespanmoer aan de binnenzijde.** Uitstekend geschikt voor krappe werkruimtes, hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde).

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309621.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 40 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	40 mm
Afkoppellengte A-maat	40 mm

Sleutelwijdte SW	32 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308981 16
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309001 10
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 32	309612 32
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309414 20
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309002 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309448 6

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	308986 17
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309414 7
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309418 18
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309000 9
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309000 4
	309448 5

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309418 12
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308986 4

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309416 7
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309414 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309432 10
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309002 10

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309416 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308986 15
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 11 mm	309448 11
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	309418 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308981 14
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309001 18
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309002 20
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309448 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308986 16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spanmoerHigh Speed Voor ER 32	309610 32
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309414 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308981 10

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309432 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309418 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309448 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 32	309617 32
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308981 17

ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309418 14
ER-spanmoer Voor ER 32	309580 32
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309000 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309448 9