

**Garant****Precisie-kotterset Ø 9,75 – 101,1 mm, Aansluiting: HW63****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **digitale spindelkop** nr. 237516, **digitale afleesunit** nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en wisselplaathouders. Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot Ø 152,1 mm. **Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in Ø.**

**Via digitale afleesunit 0,001 mm in Ø.**

Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**.

Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..09T3**.

**Levering:**

1 Spindelkop: 237516 HW63

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

nr. 237634 boorstang Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

nr. 237640 boorstang Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

nr. 237642 boorstang Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor Ø 87,75 - 101,1 mm

(met adapter nr. 237534 tot Ø114,1 mm)

resp. 1 wisselplaat: 260052 CU7010 (of CC..0602 gebruiken)

260058 CU7010 (of CC..09T3 gebruiken)

1 digitale afleesunit: Nr. 237601

**Reservedeel:**

Voor nr. 237630 – 237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.

Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 - 237698.

**Opmerking:**

Wisselplaathouders met adapter (nr. 237531; 237532; 237534) voor uitbreiding naar Ø-bereik tot 152,1 mm: afzonderlijke producten zie bij precisie-kotterset nr. 237512.

## Technische beschrijving

Aansluiting	HW63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

## Accessoires

CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Verstelbare boorstang	237640
Wisselplaathouder	237645
SpindelkopØ 9,75 – 152,1 mm Aansluiting HW63	237516 HW63
Boorstang	237630
Boorstang	237634
Verstelbare boorstang	237642
CC.T 09T304 Soort CU7010	260058 CU7010
AfleesunitDigitaal	237601
Set zonder opnameØ 9,75 – 101,1 mm	237539