

Garant**Performance freeshouder met koelkanaalboring Vorm ADB, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300395 12 |
| GTIN | 4062406114633 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt.**
- **Inclusief 4 koelkanaalboringen.**

Uitvoering promotietekst:

Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**
- **Precisie-uitvoering.**

Voordeel promotietekst:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezes resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Span-Ø D ₁ | 12 mm |
| Buiten-Ø D | 40,5 mm |
| Ø D ₂ | 37,5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 50 mm |
| Opname | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |

| | |
|---|------------|
| Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |