

Garant**Performance freeshouder met koelkanaalboring Vorm ADB, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300395 6
GTIN	4062406109400
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt.**
- **Inclusief 4 koelkanaalboringen.**

Uitvoering promotietekst:

Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**
- **Precisie-uitvoering.**

Voordeel promotietekst:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezes resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Ø D ₂	22,5 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Buiten-Ø D	25,5 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40