

Garant**Performance freeshouder met koelkanaalboring Vorm ADB, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300395 16
GTIN	4062406114640
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt.**
- **Inclusief 4 koelkanaalboringen.**

Uitvoering promotietekst:

Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**
- **Precisie-uitvoering.**

Voordeel promotietekst:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezen resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	43 mm
Buiten-Ø D	47,1 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
	308630 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 308700 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 308605 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308650 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308801 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308625 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 308635 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 308830 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 308760 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308615 40