

Garant**Performance freeshouder met koelkanaalboringen, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 304460 16 |
| GTIN | 4062406114763 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt.
- Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

- Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.
- Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.
- Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.
- Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.
- Precisie-uitvoering.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezes resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technische beschrijving

| | |
|------------|-------|
| Buiten-Ø D | 50 mm |
|------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 43 mm |
| Opname | HSK-A 100 kort |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | DIN 69882-4 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Inwendige koeling | ja |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |