

**Garant****Lamellenslijpschijf (A) fijn slijpen, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566345 180
GTIN	4045197722386
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glasweefsel schotel voorzien van schuurweefsel (3M 237AA Trizact™) met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

**Toepassing:**

Speciaal voor de **oppervlakteveredeling** van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals **RVS, titanium, hooggelegeerde staalsoorten** etc. Constante, **reproduceerbare finish en langere standtijd** ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte. Aanbevolen toerental 2100 – 3000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	180
Vormbeschrijving	schuin
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
droog	geschikt		