

Garant

Performance freeshouder met koelkanaalboringen, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	304450 16
GTIN	4062406114701
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt.
- Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

- Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.
- Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.
- Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.
- Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.
- Precisie-uitvoering.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezes resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

Aanhaalmoment 23 Nm; Torx-maat T40.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Ø D ₂	43 mm
Buiten-Ø D	48,5 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder