

**Garant****Slanke hydrohouder, SK 40 A = 80, Span-Ø D1: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302089 5
GTIN	4062406114800
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	15,3 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
L <sub>2</sub>	40 mm

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Opname	SK 40 A = 80
Opnamenorm	ISO 7388-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40