

Garant**Slanke hydrohouder, HSK-A 100 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307543 10
GTIN	4062406114985
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

Voordeel:

- **Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Waar gereduceerde storende contour vereist is.

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302165.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
------------	-------

Afkoppellengte A-maat	120 mm
L ₂	71 mm
Ø D ₃	23,45 mm
Ø D ₂	16 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	HSK-A 100 A = 120
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder