

**Garant****Slanke hydrohouder, HSK-E 50 A = 70, Span-Ø D1: 4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	307528 4
GTIN	4062406115036
Artikelklasse	31A

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Extreem slanke vorm (3°-contour).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

### Voordeel:

- **Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.**
- **Ideale dempingseigenschappen.**
- **Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.**

### Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

### Waar gereduceerde storende contour vereist is.

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

### Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

### Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135 – 302165.

## Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
------------	-------

Ø D <sub>3</sub>	13,88 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
L <sub>2</sub>	37 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	HSK-E 50 A = 70
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder