

Garant**Lamellenslijpschijf (A) fijn slijpen, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566345 280
GTIN	4045197722393
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Glasweefselshotel voorzien van schuurweefsel (3M 237AA Trizact™) met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

Toepassing:

Speciaal voor de **oppervlakteveredeling** van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals **RVS, titanium, hooggelegerde staalsoorten** etc. Constante, **reproduceerbare finish en langere standtijd** ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte. Aanbevolen toerental 2100 – 3000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	280
Vormbeschrijving	schuin
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
droog	geschikt		