

**Garant****Korte-boorhouder Vorm E, HSK-E 40, Spanbereik: 0,3-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Rondloopnauwkeurigheid  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rondloopnauwkeurigheid  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Levering:**

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	0,3 - 10 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Type	slank
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Afkoppellengte A-maat	91 mm
Opname	HSK-E 40
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Producttype	Korte-boorhouder