

Garant**Legbord, verzinkt, met paar draagbalken, Geschikt voor stelling diepte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990320 500
GTIN	4062406115135
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Draagbalken voor inhangen in staanderframes. Het verzinkte legbord wordt op het paar draagbalken gelegd.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen.

Op het paar draagbalken kan een glazen of houten plaat worden gelegd.

Kleur:

Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte	946 mm
Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Geschikt voor stelling diepte	500 mm
Dikte	38 mm
Diepte	495 mm
Toepassingsgebied	Legbordstelling
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg

Legbord dikte	38 mm
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord