

Garant**Opname 90°, cilindrisch met IK lang, Type: 29****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239745 29
GTIN	4062406115784
Artikelklasse	23A

Omschrijving**Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 32,21 - 50 mm

geschikt voor Ø blind gat: 40,21 - 50 mm

Totale lengte L: 216 mm

Nuttige lengte L₁: 152,5 mm

Schacht-Ø D_s h6: 32 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 35 Nm

Technische beschrijving

Aanbevolen aanhaalmoment	35 Nm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Nuttige lengte L ₁	152,5 mm
geschikt voor Ø blind gat	40,21 - 50 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	32,21 - 50 mm
Totale lengte L	216 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname