

**Garant****Opname 90°, cilindrisch met IK lang, Type: 24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239745 24
GTIN	4062406115777
Artikelklasse	23A

**Omschrijving****Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

**Opmerking:**

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 26,21 - 32,2 mm

geschikt voor Ø blind gat: 30,21 - 40,2 mm

Totale lengte L: 202 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 144 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub> h6: 25 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 25 Nm

**Technische beschrijving**

Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	26,21 - 32,2 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	144 mm
geschikt voor Ø blind gat	30,21 - 40,2 mm
Totale lengte L	202 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname