

Garant**Mediarail naar keuze te configureren, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928411 2000
GTIN	4062406115883
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Geschikt voor montage op het werkblad.**
- **Niet geschikt voor montage tussen staanders.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!**

Technische beschrijving

Diepte	100 mm
Breedte	2000 mm
Lege modules aantal (1 E / 2 E / 3 E)	2x / 2 x / 4x
Verdeelunit	18E
geschikt voor type	2000
Inbouwhoogte	139 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Aan/uit-schakelaar	nee
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/2	928470 0/2
Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1