

Garant**Hoekstijl, Hoogte: 2400 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990361 2400
GTIN	4062406115999
Artikelklasse	91I

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden.

Toepassing:

Voor hoekverbindingen.

Kleur:Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Technische beschrijving

Profiel breedte	40 mm
Profiel diepte	40 mm
Hoogte	2400 mm
Legbord aanpassing	2-zijdig
Hoogteverstelling in raster	40 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hoekopstelling voor legbordstelling