

Garant**ZeroClamp adapter voor SK (DIN 69871) gereedschapsopnames, Geschikt voor spanschijf-Ø: 138mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360042 138
GTIN	4045197722829
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Horizontaal en verticaal toepasbaar. Spannen van werkstukken via SK (DIN69871) gereedschapsopname (bijv. ER, OZ etc.). Spanpen wordt van onderen door de adapter geschroefd voor het fixeren van de gereedschapsopname. Bijzonder geschikt bij kleine, zeer fijne of ronde werkstukken.

T.b.v.:

Spanschijven Ø 90, Ø 120 of Ø 138 mm met indexeerboring.

Opmerking:

Spanpennen nr. 360025 gr. 14M12/90 voor Ø 90 mm.

Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16 voor Ø 120 mm.
Spanpennen nr. 360025 gr. 18M16/138 voor Ø 138 mm.
Apart erbij bestellen!

Technische beschrijving

Aantal boringen voor spanpennen	1
geschikt voor spanschijf-Ø	138 mm
Opbouwhoogte H	77 mm
Serie	ZeroClamp
Geschikt voor	SK40
Producttype	Tapkruk

Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
--	------------------