

**Garant****Console met spanschijf, Voor type: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360154 80
GTIN	4045197722843
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met boringen voor spanpen nr. 360025 18M16. Alternatieve bevestiging met spanklemstukken of met M12-bout in T-groef. Bevestigingsgatenpatroon voor **GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem** (steekmaat 200 mm). Handmatige bediening of luchtoverdracht via machinetafel mogelijk.

Inclusief spanschijf met  $\varnothing$  90 mm resp. 120 mm voor opname van centrische machineklemmen nr. 360130.

**Toepassing:**

- **5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.**
- **Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel.**

**Materiaal:**

Staal

**T.b.v. :**

Centrische machineklem nr. 360130 in combinatie met adapterplaat nr. 360132.

**Opmerking:**

Gr. 80/4 – gr. 120/4 – Hoger steunmoment voor maximale stabiliteit.

Lengte: 320 mm

Breedte: 120 mm

Hoogte: 125 mm

Steekmaat spanpen: 200 mm

Spanschijf- $\varnothing$ : 90 mm

Aantal boringen voor spanpen: 2

## Technische beschrijving

Breedte	120 mm
Voor type	80
Spanschijf-Ø	90 mm
Lengte	320 mm
Hoogte	125 mm
Steekmaat spanpen	200 mm
Aantal boringen voor spanpennen	2
Producttype	Machineklemaccessoires

## Accessoires

ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
--	--------------