

**Garant****Module voor energie en media, Moduletype: MCB/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928470 MCB/3
GTIN	4062406117085
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**.

Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn vorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 vorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.

**Omschrijving:**

**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij wisselstroom (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

**Toepassing:**

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F  
 Zwitserland / CH: Type J  
 Italië / IT: Type L  
 Frankrijk / FR: Type E  
 Tsjechië / CZ: Type E  
 Engeland / GB: Type G  
 Denemarken / DK: Type K  
 VS / US: Type B

**T.b.v.:**

Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 en 928510.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediaraail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 928470 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V \_LINK.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

## Technische beschrijving

Beschrijving	3-polige leidingbeveiligingsschakelaar, uitschakelkarakteristiek B, schakelstandindicatie rood ON / groen OFF
Verdeelunit	1E
Nominale spanning	400 V
Toegekende spanning	400 V
Toegekende stroom	16 A
Breedte	100 mm
Hoogte	137 mm
Gewicht	0,2 kg
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule