

Garant**Module voor energie en media, Moduletype: ON/OFF1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928470 ON/OFF1
GTIN	4062406117054
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn vorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 vorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

Toepassing:

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F
Zwitserland / CH: Type J
Italië / IT: Type L
Frankrijk / FR: Type E
Tsjechië / CZ: Type E
Engeland / GB: Type G
Denemarken / DK: Type K
VS / US: Type B

T.b.v.:

Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 en 928510.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediaraail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 928470 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

Technische beschrijving

Beschrijving	Aan-/uit-schakelaar voor verlichtingsunit
Verdeelunit	1E
Nominale spanning	240 V
Schakelvermogen	1 kW
Toegekende spanning	240 V
Toegekende stroom	4,5 A
Gewicht	0,2 kg
Hoogte	137 mm
Breedte	100 mm
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Verdeelblok Aantal polen / Aantal uitgangen 3/5	928492 3/5
Stekker uitgangstekker Aantal polen 3	928491 3
Verlengkabel Wieland-insteekstelsysteem Type 3	923424 3
Stekker ingangstekker Aantal polen 5	928490 5
Stekker ingangstekker Aantal polen 3	928490 3
Verdeelblok Aantal polen / Aantal uitgangen 5/1+3/6	928492 5/1+3/6