


Garant GRIDLINE

**Zijwand met mediamodules, Hoogte: 550mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928500 550
GTIN	4062406117306
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zijwand voor werkbankpoot van afgekant plaatstaal, met geperforeerde wand  $\varnothing 9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de opname van Easyfix haken en houders alsmede accessoires voor geperforeerde wand.

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

**Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):**

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,  
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

**Omschrijving:****Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bij wisselstroom (L, N, PE)**
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**

· **Beschermklasse IP 20.**

**T.b.v.:**

Werkbanken hoogte 850 mm, onderstellen hoogte 800 mm en 650 mm.

**Plaatsing:**

Contactdoos 250 V, nr. 928470 maat DE250V/1: 2

Lege modules aantal (1E / 2E / 3E): 1x / 0x / 0x

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Andere geschikte mediamodules vindt u onder nr. 928470. De modules nr. 928470 in de maten \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 en \_RCD kunnen niet in de zijwand worden gebruikt.

Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

## Technische beschrijving

Hoogte	550 mm
Breedte	500 mm
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type F	2
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zijpaneel

## Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/2	928470 0/2
Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1