

Garant**Led-verlichtingsset, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928600 1000
GTIN	4062406117443
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K. Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen. Led-verlichtingsunit met zilverkleurige behuizing van plaatstaal en afdekking van PMMA.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Kleur:

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.

Technische beschrijving

Diepte	120 mm
Niet-verblindend en zonder flikkering	ja
Lichtelement diepte	30 mm
Lichtelement lengte	850 mm
Lengte	920 mm
Serie	Workstation
Lichtstroom	1890 lm
Wattage	27 W

Gewicht	3 kg
geschikt voor type	1000 mm
Led-technologie	ja
Kleurtemperatuur	4000 K
Energievoorziening	Netvoeding
Aan/uit-schakelaar	nee
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Producttype	Opbouwlamp