

**Garant****Led-verlichtingsunit met aan-/uit-schakelaar, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928602 2000
GTIN	4062406117498
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K. Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen. Led-verlichtingsunit met zilverkleurige behuizing van plaatstaal en afdekking van PMMA.

**T.b.v.:**

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

**Kleur:**

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.

**Technische beschrijving**

Lichtelement diepte	30 mm
Lengte	1920 mm
Wattage	36 W
Niet-verblindend en zonder flikkering	ja
Kleurtemperatuur	4000 K
geschikt voor type	2000 mm
Serie	Workstation
Lichtstroom	2520 lm

Aantal aan/uit-schakelaars	1
Gewicht	6 kg
Led-technologie	ja
Diepte	120 mm
Lichtelement lengte	1110 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	GST-insteekstelsel
Nominale spanning	250 V
Aan/uit-schakelaar	ja
Materiaaldikte	1 mm
Producttype	Opbouwlamp