

Waldmann **Lamp met stangconstructie Taneo, Type: 47****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928655 47
GTIN	4013330055967
Artikelklasse	93L

Omschrijving**Uitvoering:**

Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium. Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4.000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker. Met 36 led's.

Levering:

Inclusief tafelklem (klembereik 0 – 70 mm).
3,0m aansluitkabel met Euro-stekker.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Lamp lengte	577 mm
Lamp breedte	136 mm
Bereik 3D-statiefarm	180 graden
Lichtbron	LED
Lamp hoogte	33 mm
Soort bevestiging	Tafelklem

Lichtkleur	neutraalwit K
Aansluitkabel lengte	3 m
Wattage	30 W
Verlichting dimbaar	traploos
Lampen vervangbaar	nee
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	4000 K
Totale hoogte	1070 mm
Stekkertype ingang	C
Aan/uit-schakelaar	ja
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting