

Waldmann **Lamp met stangconstructie Taneo, Type: 31****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928655 31
GTIN	4013330055943
Artikelklasse	93L

Omschrijving**Uitvoering:**

Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium. Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4.000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker. Met 24 led's.

Levering:

Inclusief tafelklem (klembereik 0 – 70 mm).
3,0m aansluitkabel met Euro-stekker.

Technische beschrijving

Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtbron	LED
Bereik 3D-statiefarm	180 graden
Lamp lengte	398 mm
Soort bevestiging	Tafelklem
Wattage	23 W
Verlichting dimbaar	traploos

Energievoorziening	Netvoeding
Lamp breedte	136 mm
Lichtkleur	neutraalwit K
Lamp hoogte	33 mm
Lampen vervangbaar	nee
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	4000 K
Totale hoogte	1070 mm
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	C
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting