

Garant**Opzetkast, Geschikt voor type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928700 1500
GTIN	4062406117627
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen behuizing met **dubbele achterwand** (stofdicht). Binnenzijde met \square 9×9 mm in een raster van 37 mm. Deur zwenkt horizontaal naar voren bij het openen. Voor inbouw tussen de standers nr. 928010.

Toepassing:

Ook geschikt voor wandmontage.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035,
deur antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

geschikt voor type	1500
Gewicht	38 kg
Nuttige hoogte	410 mm
Belastbaarheid	120 kg
Diepte	250 mm
Breedte	1420 mm
Nuttige breedte	1380 mm
Nuttige diepte	150 mm
Hoogte	481 mm

Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Opzetkast

Accessoires

Gasdrukveer Geschikt voor maat 1500	938016 1500
-------------------------------------	-------------