


**Garant****Achterlijst van plaatstaal, Breedte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928720 1500
GTIN	4062406117672
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, met  $\square$  9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders. Bovenste afkanting met 8 stansgaten 6 mm voor het insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers.

**T.b.v.:**

Alle werkbanken en werkbladen in de juiste lengte.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Aantal stansgaten in bovenste afkanting voor insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers	8
Hoogte boven het blad	210 mm
Materiaal	Plaatstaal
Diepte	120 mm
Breedte	1500 mm
Kleur	lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating
Hoogte	248 mm
Stansgat-Ø in bovenste afkanting	6 mm
Materiaaldikte	1 mm

Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Achterlijst