

Garant**Opzetkast, Geschikt voor type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928700 2000
GTIN	4062406117634
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstalen behuizing met **dubbele achterwand** (stofdicht). Binnenzijde met \square 9×9 mm in een raster van 37 mm. Deur zwenkt horizontaal naar voren bij het openen. Voor inbouw tussen de standers nr. 928010.

Toepassing:

Ook geschikt voor wandmontage.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035,
deur antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	481 mm
Nuttige breedte	1880 mm
Breedte	1920 mm
geschikt voor type	2000
Nuttige hoogte	410 mm
Nuttige diepte	150 mm
Belastbaarheid	100 kg
Gewicht	50 kg
Diepte	250 mm

Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Opzetkast

Accessoires

Gasdrukveer Geschikt voor maat 2000	938016 2000
-------------------------------------	-------------