


**Garant****Achterlijst van plaatstaal, Breedte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928720 1000
GTIN	4062406117665
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, met  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders. Bovenste afkanting met 8 stansgaten 6 mm voor het insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers.

**T.b.v.:**

Alle werkbanken en werkbladen in de juiste lengte.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Materiaal	Plaatstaal
Hoogte	248 mm
Diepte	120 mm
Kleur	lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating
Breedte	1000 mm
Hoogte boven het blad	210 mm
Aantal stansgaten in bovenste afkanting voor insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers	8
Stansgat-Ø in bovenste afkanting	6 mm
Materiaaldikte	1 mm

Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Achterlijst