

**Werkbank met 1 lade en 2 vleugeldeuren, Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	929520 1500
GTIN	4062406117788
Artikelklasse	92W

Omschrijving**Uitvoering:**

- Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
- Onderbouw - gelast plaatstaal.
- Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
- Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
- Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 180

Deurhoogte (links) mm: 540

Deurhoogte (rechts) mm: 360

Accessoires:

Voor bijpassend legbord zie nr. 929581.

Kleur:

Romp RAL 7035 lichtgrijs, voorzijde antraciet RAL 7016, **met poedercoating, legborden en aflegborden verzinkt.**

Opmerking:

Andere mogelijke fronten: lichtgrijs, RAL 7035, signaalblauw, RAL 5005. Niet met andere kleur leverbaar.

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1500 mm
-----------------	---------

Seriewerkbank	nee – oversteeklengte werkblad te groot
Lades nuttige diepte	520 mm
Lades nuttige breedte	490 mm
Onderbouw breedte	1200 mm
Werkblad diepte	700 mm
Aantal lades	1
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Werkblad dikte	40 mm
Gewicht	76 kg
Deurhoogte (links)	540 mm
Onderbouw diepte	630 mm
Deurhoogte (rechts)	360 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	700 kg
Werkbank centraal afsluitbaar	ja
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Hoogte	850 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	100 kg
Bladdikte	40 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	90 %
Deuropeningshoek	180 graden
Nivellering	20 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slothuls 225-010-9 zonder cilinderhuis

914202