

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links deur, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker, 20×20G,
Bladlengte: 1500mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 921057 1500 |
| GTIN | 4062406118037 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Behuizingen met deur en een inlegdeel.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

| | |
|--|--|
| Onderbouw diepte | 700 mm |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Gewicht | 136,5 kg |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Aantal lades | 4 |
| Hoogte | 950 mm |
| Onderbouw breedte | 1300 mm |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 625 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Werkblad lengte | 1500 mm |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 800 kg |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Werkbank hoogte | 950 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Bladdikte | 50 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Deuropeningshoek | 180 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20×20G |
| Producttype | Werkbank |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2 | 950320 100/2 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1 | 950320 100/1 |
| Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32 | 953821 32 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4 | 950320 150/4 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3 | 950320 100/3 |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 | 954305 5 |
| Demontagegereedschap Type 1 | 950070 1 |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37 | 953828 37 |
| lade Fronthoogte lade 250 mm | 927800 250 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5 | 950320 150/5 |
| Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003 | 950050 003 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4 | 950320 125/4 |
| Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39 | 953833 39 |
| Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20 | 951910 20X20 |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22 | 955071 22 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6 | 950320 125/6 |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26 | 955081 26 |
| Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg | 950180 75 |

| | |
|--|--------------|
| Mat voor lades Afmeting in G 20X20 | 951830 20X20 |
| Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20 | 952505 20 |
| Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8 | 954895 8 |
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 | 954295 5 |
| Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6 | 952253 6 |
| lade Fronthoogte lade 100 mm | 927800 100 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3 | 950320 125/3 |
| Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20 | 951885 20X20 |
| Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1 | 950320 125/1 |
| lade Fronthoogte lade 150 mm | 927800 150 |
| lade Fronthoogte lade 125 mm | 927800 125 |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10 | 953521 10 |
| Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 | 954306 5 |
| Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10 | 953522 10 |
| Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22 | 955072 22 |