

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 12x20G, Bladlengte: 1500/6+5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922171 1500/6+5
GTIN	4062406118174
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Levering:

2 x behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm

Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Hoogte	950 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	177 kg
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Aantal lades	11
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300
lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/5	927300 900/5
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927300 900/6