

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 950 mm, Eluplan-blad donker, 12×20G, Bladlengte: 1500/6+5mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922177 1500/6+5
GTIN	4062406118211
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	177 kg
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm

Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Hoogte	950 mm
Aantal lades	11
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/5	927300 900/5
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927300 900/6