

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1500/6+4mm****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 922164 1500/6+4 |
| GTIN          | 4062406118136   |
| Artikelklasse | 9GG             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 125, 200, 300

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Levering:**

2 × behuizing met lades, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ladenbehuizing hoogte     | 800 mm  |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20   |
| Werkblad lengte           | 1500 mm |
| Lades nuttige diepte in G | 20      |

|  |  |
|--|--|
| Lades nuttige breedte in G   | 12   |
| Hoogte   | 850 mm   |
| Lades nuttige breedte  | 300 mm   |
| Werkblad dikte   | 50 mm  |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte  | 700 mm   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Ladenbehuizing diepte  | 650 mm   |
| Werkblad diepte  | 750 mm   |
| Ladenbehuizing breedte   | 400 mm   |
| Aantal lades   | 10   |
| Gewicht  | 164 kg   |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1000 kg  |
| Serie  | vario  |
| Constructie-uitvoering   | Constructie van stalen buis                                    |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 850 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 12x20G   |
| Producttype  | Werkbank   |

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm

927500 75

|   |              |
|---|--------------|
| lade Fronthoogte lade 200 mm                            | 927500 200   |
| lade Fronthoogte lade 100 mm                            | 927500 100   |
| lade Fronthoogte lade 150 mm                            | 927500 150   |
| lade Fronthoogte lade 125 mm                            | 927500 125   |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21                       | 914227 KO21  |
| lade Fronthoogte lade 300 mm                            | 927500 300   |
| Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm | 926081 1500  |
| Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/4     | 927300 800/4 |
| Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6     | 927300 800/6 |