

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 850 mm, Bamboeblad, 12x20G, Bladlengte: 1500/6+4mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 125, 200, 300

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Levering:

2 x behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal lades	10
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige breedte in G	12

Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Gewicht	164 kg
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/4	927300 800/4
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927300 800/6
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1500 mm	926001 1500