

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 850 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1500/6+7mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	12

Lades nuttige breedte	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal lades	13
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Gewicht	183 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Hoogte	850 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
------------------------------	------------

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927300 800/6
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927300 800/7
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500