

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 850 mm, Eluplan-blad donker, 12×20G, Bladlengte: 1500/6+7mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Levering:

2 × behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm

Hoogte	850 mm
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Aantal lades	13
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Serie	vario
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Gewicht	183 kg
Lades nuttige breedte in G	12
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/7	927300 800/7
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 800/6	927300 800/6
Werkbladmet donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan) Bladlengte 1500 mm	926241 1500