

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met 2 behuizingen 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 12×20G, Bladlengte: 1500/6+5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Levering:**

2 × behuizing met lades, werkblad.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Hoogte	950 mm
Gewicht	177 kg

Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing hoogte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	11
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	800 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 125 mm	927500 125
lade Fronthoogte lade 250 mm	927500 250
lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/5	927300 900/5
Werkblad dikte 50 mmbeuken multiplex Bladlengte 1500 mm	926081 1500
Behuizing 16G met lades Hoogte / aantal lades 900/6	927300 900/6